

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Distribuidor H:

El distribuidor H está equipado con cuatro polos e impresiona por su versatilidad y su clase de protección IP68.

Datos generales para pedido

Código	2819550000
Tipo	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E307231

Dimensiones y pesos

Diámetro	20 mm	Peso neto	40 g
----------	-------	-----------	------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Temperatura de servicio		-40 °C...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	Latón	LED	No
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	PA 66
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²	Tensión nominal	450 V
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68
Conexión de apantallamiento	No	Material del anillo roscado	Plástico
Sección de conexión, máx.	4 mm ²	Sección de conexión, mín.	0.5 mm ²

Datos generales

Número de polos	4	Codificación	ninguna
Rosca de conexión	M20	Superficie de contacto	Latón
Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Diseño	Hembra, Macho
Material capotas	PA 66	Diámetros de cable, max.	13 mm
Diámetros de cable, min.	7 mm	Material de contacto	Latón
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm ²
Tensión nominal	450 V	Corriente nominal	17.5 A
Tipo de protección	IP68	Material básico	PA 6.6
Conexión de apantallamiento	No		

Datos generales

Número de polos	4	Número de salidas	3
Rosca de conexión	M20	Protección de polaridad	Sí

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo	Material capotas	PA 66
Número de entradas	1		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Clavija de conexión - sistema de tornillos



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

Tipo	RC F P2 SP	Versión	
Código	2903200000		
GTIN (EAN)	4099986 122376		
Cantidad			
Tipo	RC M P2 SP	Versión	
Código	2903190000		
GTIN (EAN)	4099986 122369		
Cantidad			

M20

Tapas protectoras ideales para la familia FieldPower y WIPL con conector redondo



Datos generales para pedido

Tipo	PC RC F	Versión	
Código	2833850000		
GTIN (EAN)	4064675591412		
Cantidad			
Tipo	PC RC M	Versión	
Código	2820090000		
GTIN (EAN)	4064675591405		
Cantidad			