

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	0.14mm ² , 6mm ² , Crimpado trapezoidal
Código	2831390000
Tipo	PZ 6 ROTO ADJ ZERT
GTIN (EAN)	4064675415916
Cantidad	1 Pieza

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	22 mm
Altura	80 mm
Anchura	200 mm
Longitud	200 mm
Peso neto	428 g

Profundidad (pulgadas)	0.8661 inch
Altura (pulgadas)	3.1496 inch
Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Longitud (pulgadas)	7.874 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--------------------------	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Motor	mecánico	Sección del terminal tubular, max.	6 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado trapezoidal		

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Sección máx. AWG	AWG 10
Sección mín. AWG	AWG 26	Zona de prensado, max.	6 mm ²
Zona de prensado, min.	0.14 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesos/piezas de repuesto



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES PZ 6 ROTO L	Versión
Código	2561810000	
GTIN (EAN)	4050118570199	
Cantidad	1 ST	

Piezas de repuesto



Después del desaislado se puede prensar el extremo del cable con los contactos adecuados o con los terminales tubulares correspondientes. El crimpado es una conexión segura del conductor con el contacto y ha sustituido en gran medida el método por soldadura. Con el término #93crimpado#94 nos referimos a la unión homogénea y no seccionable (prensado) del conductor con el elemento de conexión. La conexión solamente se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. El resultado es una conexión eléctrica y mecánica segura y estable. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar. El sistema de enclavamiento por trinquete de retención integrado con posibilidad de desbloqueo garantiza una calidad óptima de elaboración. Las conexiones por crimpado realizadas con las herramientas de Weidmüller cumplen con las pertinentes normas y estándares internacionales.

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE GRIFFE PZ	Versión
Código	9202810000	
GTIN (EAN)	4032248512577	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
Cantidad	1 ST	

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesos/piezas de repuesto**

Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Tipo	ERSATZTEILSET CLIP PZ 6...	Versión
Código	9054820000	
GTIN (EAN)	4032248109289	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE KN SET PZ 6 ROTO L	Versión
Código	2566680000	
GTIN (EAN)	4050118577105	
Cantidad	1 ST	