

## PC RC F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Tapas protectoras ideales para la familia FieldPower y WIPL con conector redondo

### Datos generales para pedido

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Código     | 2833850000              |
| Tipo       | <a href="#">PC RC F</a> |
| GTIN (EAN) | 4064675591412           |

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ROHS                       | Conformidad                  |
| UL File Number Search      | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| N.º de certificado (cULus) | E307231                      |

### Dimensiones y pesos

|           |     |
|-----------|-----|
| Peso neto | 3 g |
|-----------|-----|

### Temperaturas

|                               |                         |                |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -40 °C...85 °C |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|

### Conformidad medioambiental del producto

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos técnicos del cable

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Tensión de aislamiento | < 500 V (caja/PE) |
|------------------------|-------------------|

### Datos técnicos generales

|                  |       |                    |      |
|------------------|-------|--------------------|------|
| Material capotas | PA 66 | Tipo de protección | IP67 |
|------------------|-------|--------------------|------|

### Normas generales

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| N.º de certificado (cULus) | E307231 |
|----------------------------|---------|

### Datos generales

|                                  |     |                    |      |
|----------------------------------|-----|--------------------|------|
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 | Tipo de protección | IP67 |
|----------------------------------|-----|--------------------|------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002314    | ETIM 9.0    | EC002314    |
| ETIM 10.0   | EC002314    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 |             |             |

## PC RC F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Clavija de conexión - sistema de tornillos



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | RC M P2 SP                 | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2903190000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4099986 122369             |         |  |
| Cantidad   |                            |         |  |

### Conectores DC



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

#### Datos generales para pedido

|            |                            |         |  |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Tipo       | RC M P2 M20 SP             | Versión |  |
| Código     | <a href="#">2860650000</a> |         |  |
| GTIN (EAN) | 4064675576662              |         |  |
| Cantidad   |                            |         |  |