

CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensamblaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Versión	Cable, 6 kV, 600 V
Código	2852960050
Tipo	CH-SMC-KB-2X1.5-6KV-0050
GTIN (EAN)	4064675474661
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Longitud	50 m	Longitud (pulgadas)	1968.5039 inch
Peso neto	2832 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos del cable

Color de revestimiento	Gris (similar a RAL 7001)	Sección del conductor	1.5 mm ²
Número de conductores	2	Halógenos	libre de halógenos, según IEC 60754-2
Aislamiento	TPE	Gama de temperatura, móvil, max.	85 °C
Gama de temperatura, móvil, min.	-25 °C	Gama de temperatura, fijo, max.	85 °C
Gama de temperatura, fijo, min.	-30 °C	Cable material	PUR libre de halógenos
Radio de flexión mín., con movimiento	15 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., fijo	10 x diámetro del cable
Material de la funda	PUR	Diámetro exterior	6.4 mm ± 0.25 mm

Datos técnicos generales

Número de polos	2	Sobretensión de choque nominal	6 kV
Tensión nominal	600 V		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		