



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Versión	6mm ² , 400mm ²
Código	2853270000
Tipo	APG 80
GTIN (EAN)	4064675477020
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	75 mm	Profundidad (pulgadas)	2.9527 inch
Altura	330 mm	Altura (pulgadas)	12.9921 inch
Anchura	390 mm	Anchura (pulgadas)	15.3543 inch
Peso neto	8360 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Tensión de servicio	18 V
Fuerza prensora	nominal 80 kN

Datos de herramienta para prensar

Motor	Sistema hidráulico alimentado con batería	Elevación	37 mm
-------	---	-----------	-------

Descripción de contacto

Zona de prensado, max.	400 mm ²	Zona de prensado, min.	6 mm ²
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

... para punteras



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Tipo	ES APG 80 AEH 50	Versión
Código	1502050000	50mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118310252	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 AEH 70	Versión
Código	1502070000	70mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118310306	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 AEH 95	Versión
Código	1502080000	95mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118310214	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 AEH 120	Versión
Código	1502090000	120mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118310146	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 AEH 150	Versión
Código	1502100000	150mm ² , Crimpado trapezoidal
GTIN (EAN)	4050118310085	
Cantidad	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

... para terminales tubulares (según EN 13600)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Tipo	ES APG 80 WM 6	Versión
Código	1502430000	6mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310801	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM10	Versión
Código	1502440000	10mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310542	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 16	Versión
Código	1502470000	16mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310498	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 25	Versión
Código	1502480000	25mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310634	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 35	Versión
Código	1502490000	35mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310597	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 50	Versión
Código	1502500000	50mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310658	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 70	Versión
Código	1502520000	70mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310580	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 95	Versión
Código	1502530000	95mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310566	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 120	Versión
Código	1502540000	120mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310429	
Cantidad	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ES APG 80 WM 150	Versión
Código	1502550000	150mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310825	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 185	Versión
Código	1502570000	185mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310528	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 240	Versión
Código	1502580000	240mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310689	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 WM 300	Versión
Código	1502590000	300mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4050118310511	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG80 WM 400	Versión
Código	2578060000	400mm ² , Círculo WM
GTIN (EAN)	4064675018124	
Cantidad	1 ST	

... para terminales tubulares (según DIN 46235)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Tipo	ES APG 80 HEX 6	Versión
Código	1502600000	6mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310672	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 10	Versión
Código	1502620000	10mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310818	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 16	Versión
Código	1502630000	16mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310436	
Cantidad	1 ST	

APG 80


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ES APG 80 HEX 25	Versión
Código	1502640000	25mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310573	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 35	Versión
Código	1502650000	35mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310696	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 50	Versión
Código	1502670000	50mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310559	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 70	Versión
Código	1502680000	70mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310641	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 95	Versión
Código	1502690000	95mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310610	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 120	Versión
Código	1502700000	120mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310931	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 150	Versión
Código	1502720000	150mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310900	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 185	Versión
Código	1502730000	185mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310726	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 240	Versión
Código	1502740000	240mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310481	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 300	Versión
Código	1502750000	300mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310962	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 HEX 300AL	Versión
Código	1502780000	300mm ² , Conexión crimpada hexagonal
GTIN (EAN)	4050118310955	
Cantidad	1 ST	

... para terminales preaislados (según DIN 46234)



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Tipo	ES APG 80 DIN 6	Versión
Código	1502820000	6mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310665	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 10	Versión
Código	1502830000	10mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310948	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 16	Versión
Código	1502840000	16mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310979	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 25	Versión
Código	1502850000	25mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310849	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 35	Versión
Código	1502870000	35mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310474	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 50	Versión
Código	1502880000	50mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310450	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 70	Versión
Código	1502890000	70mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310719	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 95	Versión
Código	1502900000	95mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310917	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 120	Versión
Código	1502790000	120mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310832	
Cantidad	1 ST	

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ES APG 80 DIN 150	Versión
Código	1502800000	150mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310924	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 185	Versión
Código	1501800000	185mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310061	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ES APG 80 DIN 240	Versión
Código	1501820000	240mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118309874	
Cantidad	1 ST	

Accesorios



Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables

- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
- amplio rango de prensado, hasta 300 mm²
- Cabezal de prensado con giro rápido en 270°
- limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
- control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
- Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
- Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB
- Batería recargable Li-Ion con indicador de estado de carga: 18 V, 2 Ah

Datos generales para pedido

Tipo	AKKU LI 18B2	Versión
Código	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Cantidad	1 ST	
Tipo	AKKU LI 18B5	Versión
Código	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Cantidad	1 ST	
Tipo	LADEGERAET EPG	Versión
Código	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Cantidad	1 ST	