

IE-TO-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Código	2861240000
Tipo	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Cantidad	10 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 15 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio -40 °C...80 °C
 Temperatura de colocación

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Conexión 1	RJ12	Conexión 2	RJ12
Modo de conexión	Acoplamiento	Color	beige, negro
Material capotas	Plástico	Superficie de contacto	Oro sobre níquel
Tipo de montaje	TS 35	Apantallamiento	no apantallado
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	≥ 200

Normas generales

Conector norma TIA-1096-A

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

