

HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
Código	2875570000
Tipo	HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO
GTIN (EAN)	4064675654681
Cantidad	1 Pieza

HUELSENTRENNMESSER CRIMPFIX ECO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2756 inch
Altura	0.3 mm	Altura (pulgadas)	0.0118 inch
Anchura	41 mm	Anchura (pulgadas)	1.6142 inch
Peso neto	2 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		