

KT MINI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar
Código	2876460000
Tipo	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Cantidad	1 Pieza

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	9.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.374 inch
Altura	120 mm	Altura (pulgadas)	4.7244 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Longitud	120 mm	Longitud (pulgadas)	4.7244 inch
Peso neto	91 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar hasta 12 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
Tensión de servicio	0 V		

Herramientas de corte

Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	2 AWG	Cable de cobre - rígido, máx.	35 mm ²
Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	6 AWG	Cable de cobre - flexible, máx.	16 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	4 AWG	Cable de cobre - semirrígido, máx.	25 mm ²
Cable de cobre, diámetro máx.	7 mm	Tensión de servicio	0 V
Cable de aluminio rígido, máx.(mm ²)	35 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	4 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	25 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	7 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		