

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**THM MultiMark LPC (Centro de procesamiento de etiquetado)**

- Señalización rápida y eficiente de dispositivos y equipos de operación
- Alineación asistida por láser
- Manejo ergonómico mediante interruptor de pedal
- Alta precisión de repetición
- Controlado mediante el software Weidmüller M-Print PRO©

Datos generales para pedido

Versión	Sistemas de rotulación, Termotransferencia, 300 DPI, MultiMark, Etiquetas, Rollos de etiquetas
Código	2878190000
Tipo	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Cantidad	1 Pieza

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	648 mm	Profundidad (pulgadas)	25.5118 inch
Altura	785 mm	Altura (pulgadas)	30.9054 inch
Anchura	466 mm	Anchura (pulgadas)	18.3464 inch
Peso neto	22000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Sistemas de rotulación

Tipo de señalizadores	MultiMark, Etiquetas, Rollos de etiquetas	Condición previa del sistema	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Interfaz	USB 2.0, Ethernet
Software	M-Print® PRO	Tensión de alimentación	100...240 V AC
Sistema de funcionamiento	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Velocidad de impresión	max. 150 mm/s
Resolución de impresión máx.	300 DPI	Sistema recargable	No
Incluido en el pedido	Cable USB, Euroconector, Conector para Reino Unido, Conector US, Manual, RIBBON MM-TB 25/360 SW, cinta de color, DVD con M-Print® PRO, Tubo ribbon, Rodillo de impresión, Aplicador incl. unidad láser y matriz, Pies de montaje, Pedal, Impresoras		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Accesorios**Cintas de color**

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versión
Código	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	