

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Con las etiquetas de seguridad neutras, la señalización conforme a la norma ISO 7010 puede aplicarse ahora de forma flexible y sencilla.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores de equipos, Señalizadores de dispositivos, 50 x 50 mm, azul
Código	<u>2885670000</u>
Tipo	THM SE-M 50 BL
GTIN (EAN)	4064675854272
Cantidad	250 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

logaciones

ROHS	Conformidad	Conformidad			
Dimensiones y pesos					
Profundidad	0.1 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0039 inch		
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1.9685 inch		
Anchura	50 mm	Anchura (pulgadas)	1.9685 inch		
Peso neto	1 g				

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	Versión	autoadhesivo
Anchura	50 mm	Grado inflamabilidad según UL	94 V-0
Gama de temperaturas de servicio, max. 110 °C		Gama de temperaturas de servi	icio, min50 °C
Color	azul	Halógenos	Sí
Material básico	Cinta de vinilo	Caracteres impresos	sin imprimir
Homologación según UL 969	Sí		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	Sí		

Clasificaciones

EC001288	ETIM 7.0	EC001288
EC001288	ETIM 9.0	EC001288
EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
27-28-11-04		
	EC001288 EC001288 27-40-06-29 27-28-11-04 27-28-11-04	EC001288 ETIM 9.0 EC001288 ECLASS 9.0 27-40-06-29 ECLASS 10.0 27-28-11-04 ECLASS 12.0 27-28-11-04 ECLASS 14.0

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo RIBBON MM 84/300 WS

Código <u>2005040000</u>

GTIN (EAN) 4050118390025

Cantidad 1

Versión Ink ribbon

THM MULTIMARK



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo MULTIMARK ROLLER 115

Código <u>1357420000</u>

GTIN (EAN) 4050118160314

Cantidad 1 ST

Versión

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Fecha de creación 12.11.2025 01:10:46 MEZ

Tipo MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Versión

Código <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

Cantidad 1 ST

Contidud 101

Versión del catálogo / Dibujos 4