


ESG-LP 10/20 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	ESG, Señalizadores de dispositivos, 10 x 20 mm, plata
Código	2885890000
Tipo	ESG-LP 10/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854494
Cantidad	15000 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.05 mm	Profundidad (pulgadas)	0.002 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Anchura	20 mm	Anchura (pulgadas)	0.7874 inch
Peso neto	0.01 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de acrilato	Versión	autoadhesivo, libre de halógenos
Anchura	20 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	plata	Halógenos	No
Material básico	Poliamida	Caracteres impresos	sin
Homologación según UL 969	Sí		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos

