


**MF 5/10 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**MultiMark MultiFit**

Para los conectores de la competencia.

La superficie elástica facilita la instalación.

Este material especial permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes.

La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad. Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
  - Impresión duradera y sujeción robusta
  - Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
  - Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
  - Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
  - Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante
  - Firm hold and durable printing
  - Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence
- ] • Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
  - Easy mounting thanks to an innovative composite material
  - Large label field for optimal legibility
  - High flexibility thanks to manufacturer independence

**Datos generales para pedido**

Versión	Terminal marker, 5 x 10 mm, Paso en mm (P): 10.00 blanco
Código	<a href="#">2885940000</a>
Tipo	MF 5/10 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854548
Cantidad	600 Pieza

**MF 5/10 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.7 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0276 inch
Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0.3937 inch
Peso neto	0.13 g		

**Temperaturas**

Gama de temperaturas de servicio	-50...90 °C
----------------------------------	-------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva	Conforme sin exención
--	-----------------------

RoHS

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Versión	libre de halógenos	Anchura	10 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C	Color	blanco
Material básico	PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU)	Caracteres impresos	sin imprimir
Gama de temperaturas de servicio	-50...90 °C		

**Señalizadores**

Paso en mm (P)	10.00 mm
----------------	----------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**Dibujos**



## MF 5/10 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versión
Código	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Cantidad	1 ST	

### THM MULTIMARK




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK ROLLER MF	Versión
Código	<a href="#">2518600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118531305	
Cantidad	1 ST	

### THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	Versión
Código	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Cantidad	1 ST	