

SDQ T HANDLE T20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de emborriado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de montaje, Longitud de caña: 150 mm
Código	2888330000
Tipo	SDQ T HANDLE T20
GTIN (EAN)	4064675875376
Cantidad	1 Pieza

SDQ T HANDLE T20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Diámetro	20 mm	Peso neto	43.12 g
----------	-------	-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Llave Allen, T20	Versión	Mango en T
--------------------------	------------------	---------	------------

Destornilladores y llaves

Forma	Llave Allen	Tamaño	T20
-------	-------------	--------	-----

Longitud de caña	150 mm
------------------	--------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	21-04-02-27
-------------	-------------