SDQ T HANDLE T25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de embornado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de montaje, Longitud de caña: 150
	mm
Código	<u>2888340000</u>
Tipo	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
Cantidad	1 Pieza



SDQ T HANDLE T25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Pillionologico y poddo	iones y peso	S
------------------------	--------------	---

Diámetro	25 mm	Peso neto	47.52 g	
Conformidad medioambiental	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos técnicos	,			
Descripción del artículo	Llave Allen, T25	Versión	Mongo on T	
Descripcion dei articulo	Liave Allen, 125	version	Mango en T	
Destornilladores y llaves				
Forma	Llave Allen	Tamaño	T25	
Longitud de caña	150 mm			
Clasificaciones				
ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818	
ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818	
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27	
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27	
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27	
ECLASS 13.0	21-04-02-27	ECLASS 14.0	21-04-02-27	
ECLASS 15.0	21-04-02-27			

Versión del catálogo / Dibujos