

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de embornado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar.

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta de montaje, Longitud de caña: 150 mm
Código	2888340000
Tipo	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
Cantidad	1 Pieza

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Diámetro	25 mm	Peso neto	47.52 g
----------	-------	-----------	---------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Descripción del artículo	Llave Allen, T25	Versión	Mango en T
--------------------------	------------------	---------	------------

Destornilladores y llaves

Forma	Llave Allen	Tamaño	T25
Longitud de caña	150 mm		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		