

**SDQ T HANDLE T25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de emborriado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar.

**Datos generales para pedido**

Versión	Herramienta de montaje, Longitud de caña: 150 mm
Código	<a href="#">2888340000</a>
Tipo	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
Cantidad	1 Pieza

**SDQ T HANDLE T25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Diámetro	25 mm	Peso neto	47.52 g
----------	-------	-----------	---------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
---	-------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	Llave Allen, T25	Versión	Mango en T
--------------------------	------------------	---------	------------

**Destornilladores y llaves**

Forma	Llave Allen	Tamaño	T25
-------	-------------	--------	-----

Longitud de caña	150 mm
------------------	--------

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
----------	----------	----------	----------

ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
-----------	----------	-------------	-------------

ECLASS 15.0	21-04-02-27
-------------	-------------