SDQ T HANDLE T27



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La fijación de los conductores crimpados se realiza por conexión directa o con tornillos en el punto de embornado correspondiente. Weidmüller dispone de una amplia gama de herramientas mecánicas para prensar.

Datos generales para pedido

| Versión | Herramienta de montaje, Longitud de caña: 150 |
|------------|---|
| | mm |
| Código | <u>2888350000</u> |
| Tipo | SDQ T HANDLE T27 |
| GTIN (EAN) | 4064675875390 |
| Cantidad | 1 Pieza |



SDQ T HANDLE T27



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

| - | | | |
|-----|--------|-------|-------|
| Dim | ensior | าes v | pesos |

| Difficilationes y peaca | | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------|-------------|--|--|
| Diámetro | 27 mm | Peso neto | 61.8 g | | |
| Diametro | 27 111111 | reso neto | 01.0 g | | |
| Conformidad medioambienta | l del producto | | | | |
| | | | | | |
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | No afectado | | | | |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso | | | | |
| Datos técnicos | | | | | |
| Descripción del artículo | Llave Allen, T27 | Versión | Mango en T | | |
| Destornilladores y llaves | ' | | | | |
| | | | | | |
| Forma | Llave Allen | Longitud de caña | 150 mm | | |
| Clasificaciones | | | | | |
| | | | | | |
| ETIM 6.0 | EC000818 | ETIM 7.0 | EC000818 | | |
| ETIM 8.0 | EC000818 | ETIM 9.0 | EC000818 | | |
| ETIM 10.0 | EC000818 | ECLASS 9.0 | 21-04-02-27 | | |
| ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-02-27 | | |
| ECLASS 11.0 | 21-04-02-27 | ECLASS 12.0 | 21-04-02-27 | | |
| ECLASS 13.0 | 21-04-02-27 | ECLASS 14.0 | 21-04-02-27 | | |
| ECLASS 15.0 | 21-04-02-27 | | | | |

Versión del catálogo / Dibujos