

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Marcos, Cabtite (sistema de paso de cables), Poli- amida, reforzada con fibra óptica, Negro oscuro, Altura: 64 mm, Anchura: 126 mm, Profundidad: 24.2 mm, -40 °C... 120 °C, IP66
Código	2891520000
Tipo	CABTITE FRFT-AD 16/8
GTIN (EAN)	4064675880615
Cantidad	1 Pieza

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	24.2 mm	Profundidad (pulgadas)	0.9528 inch
Altura	64 mm	Altura (pulgadas)	2.5197 inch
Anchura	126 mm	Anchura (pulgadas)	4.9606 inch
Peso neto	43.5 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C... 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Información general

Par de apriete	3 Nm	Silicona	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Halógenos	No, libre de halógenos
Tipo de protección	IP66	Material básico	Poliamida, reforzada con fibra óptica
Junta	TPE	Tipo de protección (UL)	Type 12, Type 4X

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

CABTITE FRFT-AD 16/8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

