



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

Código	2891850000
Tipo	RC M P3 M20 C
GTIN (EAN)	4064675881278

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

N.º de certificado (cULus) E307231

Dimensiones y pesos

Diámetro	20 mm	Peso neto	0.01 g
----------	-------	-----------	--------

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C
-------------------------------	-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	3	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	Latón	LED	No
Tipo de conexión	Abrazadera de palanca, SNAP IN	Material capotas	PA 66
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	0.25 mm²	Tensión nominal	500 V
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68
Género del contacto	Macho	Conexión de apantallamiento	No
Material del anillo roscado	Plástico	Sección de conexión, máx.	4 mm²
Sección de conexión, mín.	0.5 mm²		

Datos generales

Número de polos	3	Rosca de conexión	M20
Tipo de conexión	Abrazadera de palanca, SNAP IN	Material capotas	PA 66

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		