


V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	2904480000
Tipo	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado
Disponible hasta	2024-07-23T00:00:00+02:00
Producto alternativo	V-ZPA FUSE HOLDER E

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	65.5 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5787 inch
Altura	95.2 mm	Altura (pulgadas)	3.748 inch
Anchura	18.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.7283 inch
Peso neto	144 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento		Temperatura de servicio	-25 °C...55 °C
Humedad	5 - 95% de humedad rel.		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Grado de polución	2
-------------------	---

Datos nominales IEC / EN

Contacto de aviso	No	Tensión nominal (AC)	240 V
Corriente nominal IN	6.3 A	Tipo de tensión	AC
Protección por fusible	6.3 A	Normas	IEC 61984
señal acústica	No	Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR	25 kA
Fusible de soporte integrado	Sí		

Datos generales

Indicación óptica de funcionamiento	No	Diseño	Conector intermedio
Color	gris	Tipo de protección	IPO0
Carril de montaje	Barra colectora	señal acústica	No
Altitud de funcionamiento	≤ 4000 m		

Datos de conexión

Longitud de desaislado	13 mm	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN
Sección de embornado, conexión nominal	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, rígido, max.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.	2.5 mm ²	Sección del conductor, semirrígido, mín.	0.82 mm ²
Sección del conductor, semirrígido, máx.	2.5 mm ²		

Datos eléctricos

Tipo de tensión	AC
-----------------	----

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos generales

Tipo de protección	IPO0	Color	gris
--------------------	------	-------	------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		