

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

### Datos generales para pedido

Versión	TwinMark, Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, blanco
Código	<a href="#">2904830000</a>
Tipo	HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685314
Cantidad	1 Pieza

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.77 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0303 inch
Anchura	7.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2992 inch
Longitud	75000 mm	Longitud (pulgadas)	2952.75 inch
Peso neto	732 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención  
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir		
Anchura	7.6 mm		
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C		
Color	blanco		
Halógenos	No		
Longitud	75000 mm		
Material básico	Polyolefin		
Caracteres impresos	sin		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Manguito retráctil en carrete	
Impresora compatible			
Número de señalizadores por combinación	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.75 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	4.8 mm
Diámetro externo del conductor, min.	2.4 mm	diámetro externo del conductor	2.4 - 4.8 mm
Sección de conexión del conductor	0.75 - 4 mm <sup>2</sup>		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accesorios

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión	
Código	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Cantidad	1 ST		