


**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

**Datos generales para pedido**

Versión	TwinMark, Señalizadores para cables y conductores, 1.6 - 3.2 mm, blanco
Código	<a href="#">2904840000</a>
Tipo	HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685291
Cantidad	1 Pieza

**HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.77 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0303 inch
Anchura	5.6 mm	Anchura (pulgadas)	0.2205 inch
Longitud	75000 mm	Longitud (pulgadas)	2952.75 inch
Peso neto	550 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

**Datos generales**

Tipo de impresión	sin imprimir	
Anchura	5.6 mm	
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Longitud	75000 mm	
Material básico	Polyolefin	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Manguito retráctil en carrete
Impresora compatible	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> , <a href="#">THM MULTIMARK TWIN</a>	
Número de señalizadores por combinación	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers	

**Señalizador para cables y conductores**

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	0.5 mm <sup>2</sup>	Diámetro externo del conductor, max.	3.2 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.6 mm	diámetro externo del conductor	1.6 - 3.2 mm
Sección de conexión del conductor	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión
Código	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
Cantidad	1 ST	