

HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | TwinMark, Señalizadores para cables y conductores, 1.6 - 3.2 mm, blanco |
| Código | 2904840000 |
| Tipo | HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M |
| GTIN (EAN) | 409998668529 1 |
| Cantidad | 1 Pieza |

HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|----------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 0.77 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0303 inch |
| Anchura | 5.6 mm | Anchura (pulgadas) | 0.2205 inch |
| Longitud | 75000 mm | Longitud (pulgadas) | 2952.75 inch |
| Peso neto | 550 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| Tipo de impresión | sin imprimir | | |
| Anchura | 5.6 mm | | |
| Gama de temperaturas de servicio, max. | 105 °C | | |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -55 °C | | |
| Color | blanco | | |
| Halógenos | No | | |
| Longitud | 75000 mm | | |
| Material básico | Polyolefin | | |
| Caracteres impresos | sin | | |
| Número de señalizadores por unidad de embalaje | forma de entrega | Manguito retráctil en carrete | |
| Impresora compatible | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS , THM MULTIMARK TWIN | | |
| Número de señalizadores por combinación | 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers | | |

Señalizador para cables y conductores

| | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| Halógenos | No | Sección de conexión del conductor, max. | 1.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.5 mm ² | Diámetro externo del conductor, max. | 3.2 mm |
| Diámetro externo del conductor, min. | 1.6 mm | diámetro externo del conductor | 1.6 - 3.2 mm |
| Sección de conexión del conductor | 0.5 - 1.5 mm ² | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

HSS-HF 1.6-3.2 EL W75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Versión | |
| Código | 2448880000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | | |
| Cantidad | 1 ST | | |