HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalizar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	TwinMark, Señalizadores para cables y conductores, 1.2 - 2.4 mm, blanco
Código	<u>2904850000</u>
Tipo	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
Cantidad	1 Pieza

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hom	oloq	acio	nes

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y peso	s		
Profundidad	0.5 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0197 inch
Anchura	4.2 mm	Anchura (pulgadas)	0.1654 inch
Longitud	75000 mm	Longitud (pulgadas)	2952.75 inch
Peso neto	208 a		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	
Anchura	4.2 mm	
Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C	
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	
Color	blanco	
Halógenos	No	
Longitud	75000 mm	
Material básico	Polyolefin	
Caracteres impresos	sin	
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Manguito retráctil en carrete
Impresora compatible		
Número de señalizadores por combinación	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable market	ers

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor,	0.5 mm ²
		max.	
Sección de conexión del conductor, min. 0.25 mm²		Diámetro externo del conductor, max.	2.4 mm
Diámetro externo del conductor, min.	1.2 mm	diámetro externo del conductor	1.2 - 2.4 mm
Sección de conexión del conductor	0.25 - 0.5 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Fecha de creación 06.11.2025 01:30:16 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo RIBBON MM-HS 60/300 SW Versión Código 2448880000

GTIN (EAN) 4050118462944

Cantidad

Ink ribbon

Fecha de creación 06.11.2025 01:30:16 MEZ

3 Versión del catálogo / Dibujos