

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Routers de Seguridad Industrial Weidmüller

#### • Redes seguras

- Firewall de inspección de paquetes con seguimiento de estado
- Reenvío de IP/puerto
- Segmentación de red
- Fácil integración de redes de máquinas en redes de fabricación a través de 1: 1 NAT
- Mantenimiento remoto fácil y seguro con el servicio de acceso remoto u-link de Weidmüller
- Permite arquitecturas de red modulares y preparadas para el futuro con enrutamiento estático y dinámico
- Comunicación segura a través de Internet mediante IPsec y OpenVPN
- Conexión a Internet fiable, incluso sin acceso a Internet in situ, gracias al módem celular 4G/LTE integrado
- Máxima flexibilidad gracias a las interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet que disponen de 2 a 4 puertos.

### Datos generales para pedido

Versión	Router smartcard,
Código	<a href="#">2909820000</a>
Tipo	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	4099986227361
Cantidad	1 Pieza

**IE-EBR-SMARTCARD-SR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Peso neto 6 g

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento Temperatura de servicio

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Compatible con el modelo de router	Revisión de hardware	AA
	Modelo de router soportado	<a href="#">IE-SR-4GT, IE-SR-4GT-LTE/4G-EU, IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA</a>
	Revisión de hardware	AI
	Modelo de router soportado	<a href="#">IE-SR-4TX</a>
	Revisión de hardware	AJ
	Modelo de router soportado	<a href="#">IE-SR-4TX-LTE/4G-EU, IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA</a>
	Revisión de hardware	AA
	Modelo de router soportado	<a href="#">IE-SR-4GT-M</a>

Finalidad de uso Tarjeta de memoria para guardar y cargar el archivo de configuración de un router

**Indicación importante**

Información de producto Tenga en cuenta la compatibilidad de la revisión del hardware del router con la tarjeta SCM.

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

**IE-EBR-SMARTCARD-SR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Ethernet**

- Indicado para cat. 5 (hasta 100 MHz) y Cat. 6 (hasta 250 MHz, clase E)
- Indicado para PoE+ (según IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt tipos 3 y 4)
- Protección de todos los pares de hilos
- Conexión mediante conectores hembra RJ45
- Caja de metal

**Datos generales para pedido**

Tipo	VDATA CAT6	Versión
Código	<a href="#">1348590000</a>	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
Cantidad	1 ST	

**Kit para montaje en rack 19"**

- Para el montaje de equipos basados en carriles DIN en racks de 19"

**Datos generales para pedido**

Tipo	RM-KIT	Versión
Código	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Cantidad	1 ST	

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

## Industrial Security Router



## Routers de Seguridad Industrial Weidmüller

- Redes seguras
  - Firewall de inspección de paquetes con seguimiento de estado
  - Reenvío de IP/puerto
  - Segmentación de red
- Fácil integración de redes de máquinas en redes de fabricación a través de 1: 1 NAT
- Mantenimiento remoto fácil y seguro con el servicio de acceso remoto u-link de Weidmüller
- Permite arquitecturas de red modulares y preparadas para el futuro con enrutamiento estático y dinámico
- Comunicación segura a través de Internet mediante IPsec y OpenVPN
- Conexión a Internet fiable, incluso sin acceso a Internet in situ, gracias al módem celular 4G/LTE integrado
- Máxima flexibilidad gracias a las interfaces Fast Ethernet y Gigabit Ethernet que disponen de 2 a 4 puertos.

## Datos generales para pedido

Tipo	IE-SR-4GT	Versión
Código	<a href="#">2873910000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Versión
Código	<a href="#">2873920000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647683	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Versión
Código	<a href="#">2873930000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo para EE, UU/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647690	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-SR-4GT-M	Versión
Código	<a href="#">2990450000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-SR-4TX	Versión
Código	<a href="#">2751270000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Versión
Código	<a href="#">2751280000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G/2G), Modelo para la UE, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899962	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Cantidad	1 ST	
Tipo	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Versión
Código	<a href="#">2739630000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, con módem de múltiples bandas integrado (4G/3G), Modelo global, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118890365	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Cantidad	1 ST	