

CRIMPFIX R VARIO PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
Código	2912420000
Tipo	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Cantidad	1 Pieza

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	485 mm	Profundidad (pulgadas)	19.0944 inch
Altura	565 mm	Altura (pulgadas)	22.2441 inch
Anchura	335 mm	Anchura (pulgadas)	13.189 inch
Peso neto	22000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Motor	Electroneumático	Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm ²
Sección del terminal tubular, min.	0.5 mm ²	Zona de prensado, max.	2.5 mm ²
Zona de prensado, min.	0.5 mm ²	Consumibles	Terminales tubulares en rollo

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		