

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

**Datos generales para pedido**

Versión	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
Código	<a href="#">2912430000</a>
Tipo	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Cantidad	1 Pieza

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	550 mm	Profundidad (pulgadas)	21.6535 inch
Altura	440 mm	Altura (pulgadas)	17.3228 inch
Anchura	415 mm	Anchura (pulgadas)	16.3386 inch
Peso neto	42000 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
-------------------------------------	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Máquinas automáticas para desaislar/prensar**

Zona de desaislado	4 - 6 mm <sup>2</sup> (10 mm <sup>2</sup> opc.) / GTE 12-10 (GTE 8 opc.)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 3 s	Prensado	Trapezoidal
Sección del terminal tubular, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sección del terminal tubular, min.	4 mm <sup>2</sup>
Zona de prensado, max.	10 mm <sup>2</sup>	Zona de prensado, min.	4 mm <sup>2</sup>
Longitud de prensado	6 - 18 mm	Consumibles	con aislamientos
Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

**CA 100 DUO S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Accesarios/piezas de repuesto**

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

**Datos generales para pedido**

Tipo	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Versión
Código	<a href="#">2912450000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4099986536029	
Cantidad	1 ST	
Tipo	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Versión
Código	<a href="#">2912440000</a>	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4099986536012	
Cantidad	1 ST	