

CA 100 DUO S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Máquina automática de desaislado y prensado
Código	2912430000
Tipo	CA 100 DUO S
GTIN (EAN)	4099986536005
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	550 mm	Profundidad (pulgadas)	21.6535 inch
Altura	440 mm	Altura (pulgadas)	17.3228 inch
Anchura	415 mm	Anchura (pulgadas)	16.3386 inch
Peso neto	42000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Zona de desaislado	4 - 6 mm ² (10 mm ² opc.)/ GTE 12-10 (GTE 8 opc.)	Motor	Electroneumático
Tiempo de ciclo	aprox. 3 s	Prensado	Trapezoidal
Sección del terminal tubular, max.	10 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	4 mm ²
Zona de prensado, max.	10 mm ²	Zona de prensado, min.	4 mm ²
Longitud de prensado	6 - 18 mm	Consumibles	con aislamientos
Conexión de aire comprimido	5-5,5 bar	Conexión eléctrica	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Accesorios

Accesorios/piezas de repuesto



- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Tipo	URS CA 100 DUO S 6+10 MM	Versión
Código	2912450000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4099986536029	
Cantidad	1 ST	
Tipo	URS CA 100 DUO S 4+10 MM	Versión
Código	2912440000	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4099986536012	
Cantidad	1 ST	