

**URS CA 100 DUO S 4+10 MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

**Datos generales para pedido**

Versión	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
Código	<a href="#">2912440000</a>
Tipo	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
Cantidad	1 Pieza

**URS CA 100 DUO S 4+10 MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Peso neto	1500 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención  
RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Máquinas automáticas para desaislar/prensar**

Sección del terminal tubular, max.	10 mm <sup>2</sup>	Sección del terminal tubular, min.	4 mm <sup>2</sup>
Consumibles	con aislamientos		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		