

URS CA 100 DUO S 6+10 MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- Para desaislado y prensado automáticos
- Ahorro de tiempo y esfuerzo de procesado
- Ajuste sencillo de la sección de conductor correspondiente
- Desaislado y prensado en un solo ciclo de trabajo
- El procesado de manguitos o terminales de otros fabricantes puede causar defectos y fallos en la máquina.

Datos generales para pedido

Versión	Máquinas automáticas, Pieza de repuesto
Código	2912450000
Tipo	URS CA 100 DUO S 6+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536029
Cantidad	1 Pieza

URS CA 100 DUO S 6+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	100 mm	Altura (pulgadas)	3.937 inch
Peso neto	1500 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Máquinas automáticas para desaislar/prensar

Sección del terminal tubular, max.	10 mm ²	Sección del terminal tubular, min.	6 mm ²
Consumibles	con aislamientos		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		