


## THM WO VIN 25.4/63 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com



Los señalizadores de cables THM WriteOn en carrete sirven para rotular conductores y cables con un diámetro exterior de hasta 36 mm. La tira adhesiva transparente fija y protege la impresión en la superficie del señalizador.

- Protección de la señalización frente a suciedad y abrasión gracias a la tira adhesiva transparente
- Impresión rápida y sencilla gracias a la impresora por termotransferencia de alta calidad

### Datos generales para pedido

Código	2912620000
Tipo	<a href="#">THM WO VIN 25.4/63 WS</a>
GTIN (EAN)	4099986536791
Cantidad	1500 Pieza

## THM WO VIN 25.4/63 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0.03 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0012 inch
Altura	25.4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Anchura	63.5 mm	Anchura (pulgadas)	2.5 inch
Peso neto	0.38 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Anchura	63.5 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Color	blanco
Halógenos	No	Material básico	Cinta de poliéster
Caracteres impresos	sin	Unidades por rollo	1500

### Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No	Sección de conexión del conductor, max.	113 mm <sup>2</sup>
Diámetro externo del conductor, max.	12 mm	Diámetro externo del conductor, min.	8 mm

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		