

H0,34/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 7 mm, 7 mm, No
Código	2919630000
Tipo	H0,34/7
GTIN (EAN)	4099986576759
Cantidad	1000 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E499744

Dimensiones y pesos

Altura	7 mm	Altura (pulgadas)	0.2756 inch
Diámetro	1.8 mm	Peso neto	0.02 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos técnicos

Versión	Estándar
---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	0.85 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	7 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	1.8 mm	L1 en mm	7.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 22	Longitud de desaislado	7 mm
Sección de conexión del conductor	0.34 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

