



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 7 mm, 7 mm, No
Código	2919640000
Tipo	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
Cantidad	1000 Pieza
Embalaje	suelto

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Altura	7 mm	Altura (pulgadas)	0.2756 inch
Peso neto	0.03 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	(2)Wire-end ferrule	Versión	Estándar
--------------------------	---------------------	---------	----------

Terminales tubulares

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	7 mm
---	------	---	------

Diámetro del aislamiento (D2)	2.1 mm	L1 en mm	7.00 mm
-------------------------------	--------	----------	---------

Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 20	Longitud de desaislado	7 mm
---	--------	------------------------	------

Sección de conexión del conductor	0.5 mm ²
-----------------------------------	---------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Dibujos

