

## H0,5/7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Para conductores de 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)

Material E-Cu, galvanizado

Tolerancias conforme a DIN 46228 parte 1

- Embalaje individual en bolsa de plástico

### Datos generales para pedido

Versión	Terminal tubular, Estándar, 7 mm, 7 mm, No
Código	<a href="#">2919640000</a>
Tipo	H0,5/7
GTIN (EAN)	4099986576766
Cantidad	1000 Pieza
Embalaje	suelto

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS Conformidad

**Dimensiones y pesos**

Altura	7 mm	Altura (pulgadas)	0.2756 inch
Peso neto	0.03 g		

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos técnicos**

Descripción del artículo	(2)Wire-end ferrule	Versión	Estándar
--------------------------	---------------------	---------	----------

**Terminales tubulares**

Diámetro para superficie de contacto (D1)	1 mm	Longitud de superficie de contacto (L2)	7 mm
Diámetro del aislamiento (D2)	2.1 mm	L1 en mm	7.00 mm
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 20	Longitud de desaislado	7 mm
Sección de conexión del conductor	0.5 mm <sup>2</sup>		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Dibujos**

