U-OS-CODESYS-BASIC-L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Datos generales para pedido

Código	2924030000
Tipo	U-OS-CODESYS-BASIC-L
Cantidad	1 Pieza

U-OS-CODESYS-BASIC-L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos					
Peso neto	0 g				
Conformidad medioambiental	del producto	'			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado				
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso				
licencia de software					
Instancias de bus de campo adicionales opcionales, máx.	Instancias de otros protocolos de bus de camp	o CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device			
	Número de instancias admitidas, máx.	2			
Número de canales de entrada/salida soportados, máx.	256				
Tamaño de código binario generado, máx.	3 MB				
Licencia de software de visualización	Nombre de la licencia de software de visualización incluida	CODESYS-VISU-S			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	128 puntos de datos			
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-M			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	2048 puntos de datos			
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-L			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos			
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XL			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	8192 puntos de datos			
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XXL			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados			
Licencia de software de comunicación	Nombre de la licencia de software de comunicación incluida	Comunicación CODESYS S			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.				
	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS M			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos			
	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS XXL			
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados			
nstancias de bus de campo basadas en Ethernet seleccionables	Instancias de protocolo de bus de campo basados en Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter			
	Número de instancias admitidas, máx.	0			
Requisitos del sistema					
Requisitos de sistema para la aplicación u-OS CODESYS Runtime SL	Nombre del software	CODESYS Development System			
u-03 CODESTS NUTUITIE SE	Versión de software soportada	3.5.19.10 o superior			
	Licencia necesaria	No			

Fecha de creación 30.10.2025 04:02:26 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

U-OS-CODESYS-BASIC-L



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

	Nombre del software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u- OS
	Versión de software soportada	4.7.0 o superior
	Licencia necesaria	No
Versión de tiempo de ejecución en el	Nombre del software	u-OS App CODESYS Runtime SL
dispositivo a licenciar	Versión de software soportada	4.9.0.0 o superior
	Se necesita licencia para un dispositivo individual	Sí

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000809	ETIM 7.0	EC000809
ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

Versión del catálogo / Dibujos