

**U-OS-CODESYS-STANDARD-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto****Datos generales para pedido**

Código	2924040000
Tipo	<a href="#"><u>U-OS-CODESYS-STANDARD-S</u></a>
Cantidad	1 Pieza

**U-OS-CODESYS-STANDARD-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Dimensiones y pesos**

Peso neto	0 g
-----------	-----

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Licencia de software**

Instancias de bus de campo adicionales opcionales, máx.	Instancias de otros protocolos de bus de campo CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device	
	Número de instancias admitidas, máx.	4
Número de canales de entrada/salida soportados, máx.		512
Tamaño de código binario generado, máx.		3 MB
Licencia de software de visualización	Nombre de la licencia de software de visualización incluida	CODESYS-VISU-S
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	128 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	2048 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	8192 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados
Licencia de software de comunicación	Nombre de la licencia de software de comunicación incluida	Comunicación CODESYS S
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	512 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS M
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS XXL
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados
	Instancias de protocolo de bus de campo basados en Ethernet seleccionables	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
Instancias de bus de campo basadas en Ethernet seleccionables	Número de instancias admitidas, máx.	1

**Requisitos del sistema**

Requisitos de sistema para la aplicación u-OS CODESYS Runtime SL	Nombre del software	CODESYS Development System
	Versión de software soportada	3.5.19.10 o superior
	Licencia necesaria	No

**U-OS-CODESYS-STANDARD-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

Versión de tiempo de ejecución en el dispositivo a licenciar	Nombre del software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Versión de software soportada	4.7.0 o superior
	Licencia necesaria	No
	Nombre del software	u-OS App CODESYS Runtime SL

  

Versión de tiempo de ejecución en el dispositivo a licenciar	Versión de software soportada	4.9.0.0 o superior
	Se necesita licencia para un dispositivo individual	Sí

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		