

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto**Datos generales para pedido**

Código	2924060000
Tipo	<u>U-OS-CODESYS-STANDARD-L</u>
Cantidad	1 Pieza

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensiones y pesos**

Peso neto	0 g
-----------	-----

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Licencia de software

Instancias de bus de campo adicionales opcionales, máx.	Instancias de otros protocolos de bus de campo CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device																				
Número de instancias admitidas, máx.	10																				
Número de canales de entrada/salida soportados, máx.	4096																				
Tamaño de código binario generado, máx.	6 MB																				
Licencia de software de visualización	<table border="1"> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de visualización incluida</td> <td>CODESYS-VISU-S</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>128 puntos de datos</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente</td> <td>U-OS-CODESYS-VISU-M</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>2048 puntos de datos</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente</td> <td>U-OS-CODESYS-VISU-L</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>4096 puntos de datos</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente</td> <td>U-OS-CODESYS-VISU-XL</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>8192 puntos de datos</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente</td> <td>U-OS-CODESYS-VISU-XXL</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>puntos de datos ilimitados</td> </tr> </table>	Nombre de la licencia de software de visualización incluida	CODESYS-VISU-S	Número de puntos de datos disponibles, máx.	128 puntos de datos	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-M	Número de puntos de datos disponibles, máx.	2048 puntos de datos	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-L	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XL	Número de puntos de datos disponibles, máx.	8192 puntos de datos	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XXL	Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados
Nombre de la licencia de software de visualización incluida	CODESYS-VISU-S																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	128 puntos de datos																				
Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-M																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	2048 puntos de datos																				
Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-L																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos																				
Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XL																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	8192 puntos de datos																				
Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XXL																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados																				
Licencia de software de comunicación	<table border="1"> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de comunicación incluida</td> <td>Comunicación CODESYS S</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>512 puntos de datos</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente</td> <td>Comunicación U-OS-CODESYS M</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>4096 puntos de datos</td> </tr> <tr> <td>Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente</td> <td>Comunicación U-OS-CODESYS XXL</td> </tr> <tr> <td>Número de puntos de datos disponibles, máx.</td> <td>puntos de datos ilimitados</td> </tr> </table>	Nombre de la licencia de software de comunicación incluida	Comunicación CODESYS S	Número de puntos de datos disponibles, máx.	512 puntos de datos	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS M	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS XXL	Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados								
Nombre de la licencia de software de comunicación incluida	Comunicación CODESYS S																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	512 puntos de datos																				
Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS M																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos																				
Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS XXL																				
Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados																				
Instancias de bus de campo basadas en Ethernet seleccionables	<table border="1"> <tr> <td>Instancias de protocolo de bus de campo basados en Ethernet</td> <td>EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter</td> </tr> <tr> <td>Número de instancias admitidas, máx.</td> <td>2</td> </tr> </table>	Instancias de protocolo de bus de campo basados en Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter	Número de instancias admitidas, máx.	2																
Instancias de protocolo de bus de campo basados en Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter																				
Número de instancias admitidas, máx.	2																				

Requisitos del sistema

Requisitos de sistema para la aplicación u-OS CODESYS Runtime SL	Nombre del software	CODESYS Development System
	Versión de software soportada	3.5.19.10 o superior
	Licencia necesaria	No

U-OS-CODESYS-STANDARD-L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Versión de tiempo de ejecución en el dispositivo a licenciar	Nombre del software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Versión de software soportada	4.7.0 o superior
	Licencia necesaria	No
	Nombre del software	u-OS App CODESYS Runtime SL

Versión de tiempo de ejecución en el dispositivo a licenciar	Versión de software soportada	4.9.0.0 o superior
	Se necesita licencia para un dispositivo individual	Sí

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		