

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Datos generales para pedido

Código	2924070000
Tipo	U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M
Cantidad	1 Pieza

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 0 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

licencia de software

Instancias de bus de campo adicionales opcionales, máx.	Instancias de otros protocolos de bus de campo	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Número de instancias admitidas, máx.	12
Número de canales de entrada/salida soportados, máx.	8192	
Tamaño de código binario generado, máx.	12 MB	
Licencia de software de visualización	Nombre de la licencia de software de visualización incluida	CODESYS-VISU-S
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	128 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	2048 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de visualización que se puede reservar adicionalmente	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	8192 puntos de datos
Licencia de software de comunicación	Nombre de la licencia de software de comunicación incluida	Comunicación CODESYS S
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	512 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS M
	Número de puntos de datos disponibles, máx.	4096 puntos de datos
	Nombre de la licencia de software de comunicación reservable adicionalmente	Comunicación U-OS-CODESYS XXL
Instancias de bus de campo basadas en Ethernet seleccionables	Número de puntos de datos disponibles, máx.	puntos de datos ilimitados
	Instancias de protocolo de bus de campo basados en Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Número de instancias admitidas, máx.	4

Requisitos del sistema

Requisitos de sistema para la aplicación u-OS CODESYS Runtime SL	Nombre del software	CODESYS Development System
	Versión de software soportada	3.5.19.10 o superior
	Licencia necesaria	No

U-OS-CODESYS-PERFORMANCE-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Versión de tiempo de ejecución en el dispositivo a licenciar	Nombre del software	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-OS
	Versión de software soportada	4.7.0 o superior
	Licencia necesaria	No
	Nombre del software	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Versión de software soportada	4.9.0.0 o superior
	Se necesita licencia para un dispositivo individual	Sí

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		