

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	Sistemas de rotulación, Impresora termotransferencia, Termotransferencia, 300 DPI, MultiMark, Rollos de etiquetas
Código	2931840000
Tipo	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Cantidad	1 Pieza

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	288 mm	Profundidad (pulgadas)	11.3386 inch
Altura	460 mm	Altura (pulgadas)	18.1102 inch
Anchura	252 mm	Anchura (pulgadas)	9.9212 inch
Peso neto	10000 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Sistemas de rotulación

Tipo de señalizadores	MultiMark, Rollos de etiquetas	Procedimiento de impresión	Termotransferencia
Interfaz	USB 2.0, Ethernet	Software	M-Print® PRO
Tensión de alimentación	100...240 V AC	Sistema de funcionamiento	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocidad de impresión	max. 150 mm/s	Resolución de impresión máx.	300 DPI
Download	M-Print PRO	Incluido en el pedido	Cable de alimentación, Cable USB, Conector para Reino Unido, Conector US, Controlador de impresora, RIBBON MM-TB 25/360 SW, cinta de color, RIBBON MM 110/360 SW, cinta de color, Rodillo de impresión, Rodillo de presión, W-LAN stick

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC0006 10	ETIM 9.0	EC0006 10
ETIM 10.0	EC0006 10	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Versión
Código	2005090000	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118390216	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versión
Código	2005070000	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118390049	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 76/360 SW	Versión
Código	2005080000	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118389951	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 110/300 WS	Versión
Código	2918800000	Cinta de color
GTIN (EAN)	4099986574878	
Cantidad	1 ST	
Tipo	RIBBON MM 84/300 WS	Versión
Código	2005040000	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118390025	
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión
Código	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Cantidad	1 ST	


THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

THM MULTIMARK PLUS R



Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK R-FIX	Versión	
Código	2931850000		
GTIN (EAN)	4099986669888		
Cantidad	1 ST		

M-Print® PRO



El software M-Print® PRO de impresión y pedido de etiquetas y señalizadores® es una solución profesional para entorno Windows® diseñada para la impresión y el pedido de etiquetas y señalizadores Weidmüller. Este software le ayudará a optimizar el proceso de señalización de instalaciones eléctricas. De este modo, puede diseñar y hacer pedidos de material de señalización con facilidad, rapidez y profesionalidad. Asimismo, se pueden incluir textos, marcos, líneas, gráficos, códigos de barras, números de serie y fotografías.

- Catálogo completo integrado de todas las etiquetas y señalizadores, incluidas imágenes, enlaces a página web y hojas técnicas
- Diseño de señalizadores y etiquetas en tantos niveles como sea necesario
- Formato personalizado de caracteres de texto (RTF)
- Operaciones de copiar y pegar texto (con o sin formato)
- Disponibilidad en 20 idiomas compatibles con UNICODE
- Introducción de datos en etiquetas y hojas de cálculo, o bien directamente en Microsoft Excel
- Creación de escalas; contadores y secuencias numéricos y alfanuméricos
- Compatible con una amplia gama de formatos de imagen (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Galería de gráficos con símbolos empleados en ingeniería electrónica
- Opciones de asignación de impresora a producto, como, por ejemplo, ESG 9/20 a la impresora PrintJet; MultiMark a la impresora por termotransferencia
- Servicio de actualización a través de Internet
- Interfaz de configurador de Weidmüller (WMC)
- Asistente de importación para numerosos formatos de archivos (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) para crear sus propios scripts de importación
- Transferencia de datos desde sistemas CAE
- Vista previa permanente: compruebe qué aspecto tendrá la impresión, incluso en la fase de diseño (edición WYSIWYG)
- Dispositivos de impresión compatibles: todas las impresoras de Weidmüller (por ejemplo, los sistemas PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) e impresoras estándar con controlador de Microsoft Windows®
- Adaptación rápida y optimizada de los dispositivos de impresión
- Disposición de los señalizadores y etiquetas en diferentes niveles

Datos generales para pedido

Tipo	M-PRINT PRO	Versión
Código	1905490000	Software para señalizaciones, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Software para impresora
Cantidad	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

THM WO-R

Datos generales para pedido

Tipo	THM WO-R VIN 12.7/19.1 ...	Versión
Código	2932070000	Señalizadores para cables y conductores, 12.7 x 19.1 mm, blanco
GTIN (EAN)	4099986670792	
Cantidad	7450 ST	
Tipo	THM WO-R VIN 12.7/38.1 ...	Versión
Código	2932100000	Señalizadores para cables y conductores, 12.7 x 38.1 mm, blanco
GTIN (EAN)	4099986670822	
Cantidad	4000 ST	
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/19.1 ...	Versión
Código	2932080000	Señalizadores para cables y conductores, 25.4 x 19.1 mm, blanco
GTIN (EAN)	4099986670808	
Cantidad	7450 ST	
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/25.4 ...	Versión
Código	2932090000	Señalizadores para cables y conductores, 25.4 x 25.4 mm, blanco
GTIN (EAN)	4099986670815	
Cantidad	5800 ST	
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/31.8 ...	Versión
Código	2932130000	Señalizadores para cables y conductores, 25.4 x 31.8 mm, blanco
GTIN (EAN)	4099986670853	
Cantidad	4750 ST	
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/38.1 ...	Versión
Código	2932110000	Señalizadores para cables y conductores, 25.4 x 38.1 mm, blanco
GTIN (EAN)	4099986670839	
Cantidad	4000 ST	
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/57.2 ...	Versión
Código	3062890000	
GTIN (EAN)	4099987049283	
Cantidad	2750 ST	
Tipo	THM WO-R VIN 25.4/63.5 ...	Versión
Código	2932120000	Señalizadores para cables y conductores, 25.4 x 63.5 mm, blanco
GTIN (EAN)	4099986670846	
Cantidad	2450 ST	