

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Versión	Sistemas de rotulación, Termotransferencia, 300 DPI, Mangueras termoretráctiles
Código	2931860000
Tipo	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
Cantidad	1 Pieza

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	395 mm	Profundidad (pulgadas)	15.5511 inch
Altura	544 mm	Altura (pulgadas)	21.4173 inch
Anchura	248 mm	Anchura (pulgadas)	9.7638 inch
Peso neto	21000 g		

Temperaturas

Humedad 10...85% (sin condensación)

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

Sistemas de rotulación

Tipo de señalizadores	Mangueras termoretráctiles	Memory (RAM)	256 MB
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Interfaz	LAN, USB 2.0
Software	M-Print® PRO	Tipo	Impresora THM TwinMark
Tensión de alimentación	100...240 V AC	Sistema de funcionamiento	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocidad de impresión	max. 150 mm/s	Resolución de impresión máx.	300 DPI
Download	M-Print PRO		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Cintas de color




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300...	Versión	
Código	1426210000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118228823		
Cantidad	1 ST		
Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión	
Código	2448880000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Cantidad	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS




Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Versión	
Código	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Cantidad	1 ST		
Tipo	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	Versión	
Código	1540770000	Cutting kit	
GTIN (EAN)	4050118345711		
Cantidad	1 ST		

M-Print® PRO



El software M-Print® PRO de impresión y pedido de etiquetas y señalizadores® es una solución profesional para entorno Windows® diseñada para la impresión y el pedido de etiquetas y señalizadores Weidmüller. Este software le ayudará a optimizar el proceso de señalización de instalaciones eléctricas. De este modo, puede diseñar y hacer pedidos de material de señalización con facilidad, rapidez y profesionalidad. Asimismo, se pueden incluir textos, marcos, líneas, gráficos, códigos de barras, números de serie y fotografías.

- Catálogo completo integrado de todas las etiquetas y señalizadores, incluidas imágenes, enlaces a página web y hojas técnicas
- Diseño de señalizadores y etiquetas en tantos niveles como sea necesario
- Formato personalizado de caracteres de texto (RTF)
- Operaciones de copiar y pegar texto (con o sin formato)
- Disponibilidad en 20 idiomas compatibles con UNICODE
- Introducción de datos en etiquetas y hojas de cálculo, o bien directamente en Microsoft Excel
- Creación de escalas; contadores y secuencias numéricos y alfanuméricos
- Compatible con una amplia gama de formatos de imagen (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Galería de gráficos con símbolos empleados en ingeniería electrónica
- Opciones de asignación de impresora a producto, como, por ejemplo, ESG 9/20 a la impresora PrintJet; MultiMark a la impresora por termotransferencia
- Servicio de actualización a través de Internet
- Interfaz de configurador de Weidmüller (WMC)
- Asistente de importación para numerosos formatos de archivos (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) para crear sus propios scripts de importación
- Transferencia de datos desde sistemas CAE
- Vista previa permanente: compruebe qué aspecto tendrá la impresión, incluso en la fase de diseño (edición WYSIWYG)
- Dispositivos de impresión compatibles: todas las impresoras de Weidmüller (por ejemplo, los sistemas PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) e impresoras estándar con controlador de Microsoft Windows®
- Adaptación rápida y optimizada de los dispositivos de impresión
- Disposición de los señalizadores y etiquetas en diferentes niveles

Datos generales para pedido

Tipo	M-PRINT PRO	Versión
Código	1905490000	Software para señalizaciones, Software, Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	Software para impresora
Cantidad	1 ST	