## Hoja técnica

## RC F P5 C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

## Datos generales para pedido

Código	2934520000	
Tipo	RC F P5 C	
GTIN (EAN)	4099986682757	

## RC F P5 C



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Homologaciones
----------------

Homologaciones



ROHS Conformidad

#### **Dimensiones y pesos**

Anchura	67 mm	Anchura (pulgadas)	2.6378 inch
Diámetro	20 mm	Peso neto	0.15 g

#### **Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento		Temperatura ambiente	-25 °C125 °C
Temperatura de servicio	-40 °C60 °C		

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	Latón	LED	No
Tipo de conexión	PUSH IN con actuador	Material capotas	PA 66
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor,	1.5 mm <sup>2</sup>
		max.	
Sección de conexión del conducto	or, min. 0.25 mm²	Tensión nominal	500 V
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68
Género del contacto	Hembra	Conexión de apantallamiento	No
Material del anillo roscado	Plástico	Sección de conexión, máx.	4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>		

## **Datos generales**

Número de polos	5	Rosca de conexión	M20
Protección de polaridad	Sí	Tipo de conexión	PUSH IN con actuador
Material canotas	ΡΔ 66		

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Versión del catálogo / Dibujos