

RC M P5 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

Código	2934530000
Tipo	RC M P5 C
GTIN (EAN)	4099986682764

RC M P5 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Anchura	69 mm	Anchura (pulgadas)	2.7165 inch
Diámetro	20 mm	Peso neto	19.36 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento		Temperatura ambiente	-25 °C...125 °C
Temperatura de servicio	-40 °C...60 °C		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	5	Codificación	ninguna
Superficie de contacto	Latón	LED	No
Tipo de conexión	PUSH IN con actuador	Material capotas	PA 66
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	0.25 mm ²	Tensión nominal	500 V
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68
Género del contacto	Macho	Conexión de apantallamiento	No
Material del anillo roscado	Plástico	Sección de conexión, máx.	4 mm ²
Sección de conexión, mín.	0.5 mm ²		

Datos generales

Número de polos	5	Rosca de conexión	M20
Protección de polaridad	Sí	Tipo de conexión	PUSH IN con actuador
Material capotas	PA 66		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		