

RC M P5 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---------------------------|
| Código | 2934530000 |
| Tipo | RC M P5 C |
| GTIN (EAN) | 4099986682764 |

RC M P5 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|----------|-------|--------------------|-------------|
| Anchura | 69 mm | Anchura (pulgadas) | 2.7165 inch |
| Diámetro | 20 mm | Peso neto | 19.36 g |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| Temperatura de almacenamiento | | Temperatura ambiente | -25 °C...125 °C |
| Temperatura de servicio | -40 °C...60 °C | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|--------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72 |

Datos técnicos conectores de libre configuración

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Número de polos | 5 | Codificación | ninguna |
| Superficie de contacto | Latón | LED | No |
| Tipo de conexión | PUSH IN con actuador | Material capotas | PA 66 |
| Diámetros de cable, max. | 13 mm | Diámetros de cable, min. | 7 mm |
| Material de contacto | Latón | Sección de conexión del conductor, max. | 1.5 mm ² |
| Sección de conexión del conductor, min. | 0.25 mm ² | Tensión nominal | 500 V |
| Corriente nominal | 17.5 A | Tipo de protección | IP68 |
| Género del contacto | Macho | Conexión de apantallamiento | No |
| Material del anillo roscado | Plástico | Sección de conexión, máx. | 4 mm ² |
| Sección de conexión, mín. | 0.5 mm ² | | |

Datos generales

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|----------------------|
| Número de polos | 5 | Rosca de conexión | M20 |
| Protección de polaridad | Sí | Tipo de conexión | PUSH IN con actuador |
| Material capotas | PA 66 | | |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |