

WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	2979350000
Tipo	WIL-AXXXX-FXSF-5700-X800-GST
GTIN (EAN)	4099986832794
Cantidad	1 Pieza

WIL-AXXX-FXSF-5700-X800-GST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	135 mm	Profundidad (pulgadas)	5.3149 inch
Altura	38 mm	Altura (pulgadas)	1.4961 inch
Anchura	816 mm	Anchura (pulgadas)	32.1259 inch
Peso neto	300 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 - 45°C
-------------------------	------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	60b0f8b3-d5d4-4f2d-a3c8-d2f055e5e550
------	--------------------------------------

Datos de conexión

Número de polos	3
-----------------	---

Datos del material

Material capotas	aluminio anodizado duro
------------------	-------------------------

Datos eléctricos

Tensión nominal	230 V AC	eléctrica	32.5 W
Atenuable	sí, regulación gradual		

Datos técnicos generales

Color de luz (CCT)	5700K, White	Corriente de luz	5825 lm
Ángulo emisor	100 °		
Tipo de montaje	Montaje del tornillo	Tipo de protección	IP40

Especificaciones técnicas del cable

Material capotas	aluminio anodizado duro
------------------	-------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996		
ECLASS 15.0	27-11-06-35		27-11-06-35