

IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cable LMN, RJ12 / RJ12, par trenzado, ideal para aplicaciones de medición inteligentes, sin blindaje

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Latiguillo, RJ12, RJ12, Cat.3, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.25 m, 6 kV |
| Código | 2979940000 |
| Tipo | IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV |
| GTIN (EAN) | 4099986834262 |
| Cantidad | 1 Pieza |

IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|---------|---------------------|-------------|
| Longitud | 0.25 m | Longitud (pulgadas) | 9.8425 inch |
| Peso neto | 15.33 g | | |

Temperaturas

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura de servicio | -20 °C...60 °C |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

Normas generales

| | | | |
|----------------|------------|--|-----------------------|
| Conector norma | TIA-1096-A | Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación | VDE-AR-N 4100:2019-04 |
|----------------|------------|--|-----------------------|

Clavija de conexión

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|
| Clavija de conexión derecha | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado | Clavija de conexión izquierda | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---|

Conector derecho

| | |
|-----------------------------|---|
| Clavija de conexión derecha | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-----------------------------|---|

Conector izquierdo

| | |
|-------------------------------|---|
| Clavija de conexión izquierda | RJ12, IP20, contacto macho, recto, conector, no apantallado |
|-------------------------------|---|

Montaje del cable

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Diámetro de la funda | 4.8 mm | Color de revestimiento | rojo |
| Sección | 3x2xAWG 24/7 | Apantallamiento | U/UTP |
| Número de conductores | 6 | Diámetro de la funda, max. | 4.95 mm |
| Diámetro de la funda, min. | 4.65 mm | Material del revestimiento | Poco humo, cero halógenos (LSZH) |
| Montaje del cable | Doble aislamiento según VDE 0603-100 | | |

IE-C6GO6LR025CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Propiedades eléctricas cable**

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------|
| Sobretensión de choque nominal | 6 kV | Tensión de servicio | 50 V |
| Resistencia del aislamiento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ | Categoría | Cat.3 |
| Tensión de aislamiento, máx. | 500 V | | |

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

| | | | |
|-----------------------|----|------------------|--------------------------------|
| Resistencia al aceite | No | Color | rojo |
| Halógenos | No | Retardo de llama | in accordance with IEC 60332-1 |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 | | |

Dibujos

Esquema de conexiones



Dibujo

