# Hoja técnica

## RC M P3 C SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

### Datos generales para pedido

Código	2992960000	
Tipo	RC M P3 C SP	
GTIN (EAN)	4099986872035	

## RC M P3 C SP



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

			Homologaciones					
Homologaciones	( (							
	66							
ROHS	Conformidad							
Dimensiones y pesos								
Diámetro	20 mm	Peso neto	0.02 g					
Temperaturas								
Temperatura de almacenamiento		Temperatura ambiente	-25 °C125 °C					
Temperatura de servicio	-40 °C60 °C							
Conformidad medioambiental	del producto							
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención							
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso							
Datos técnicos conectores de	libre configuración							
Número de polos	3	Codificación	ninguna					
Superficie de contacto	Latón	LED	No					
Tipo de conexión	PUSH IN, Abrazadera de palanca, PUSH IN con actuador	Material capotas	PA 66					
Diámetros de cable, max.	13 mm	Diámetros de cable, min.	7 mm					
Material de contacto	Latón	Sección de conexión del conductor, max.	1.5 mm <sup>2</sup>					
Sección de conexión del conductor, min. 0.25 mm²		Tensión nominal	500 V					
Corriente nominal	17.5 A	Tipo de protección	IP68					
Género del contacto	Macho	Conexión de apantallamiento	No					
Material del anillo roscado	Plástico	Sección de conexión, máx.	4 mm <sup>2</sup>					
Sección de conexión, mín.	0.5 mm <sup>2</sup>							
Datos generales								
Número de polos	3	Rosca de conexión	M20					
Protección de polaridad	Sí	Tipo de conexión	PUSH IN, Abrazadera de palanca, PUSH IN con actuador					
Material capotas	PA 66		ustaddoi.					
Clasificaciones								
ETIM C O	F000000F	ETIM 7.0	F000000F					
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635					
ETIM 10.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635					
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02					
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02					
ECLACE 11 O	27 44 01 02	ECLACC 12 O						
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-01-02 27-44-01-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-01-16 27-44-01-16					

Fecha de creación 09.11.2025 10:35:32 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos

### RC M P3 C SP



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accesorios

### Clavija de conexión - sistema clic



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

### Datos generales para pedido

Tipo RC F P3 C SP Código <u>2992970000</u>

GTIN (EAN) 4099986872042

Cantidad

### **Conectores AC**



Los conectores redondos con sistema de clic permiten una conexión rápida con un alto grado de protección. Están disponibles como conectores macho y hembra.

### Datos generales para pedido

4099986872066

 Tipo
 RC F P3 M20 C SP
 Versión

 Código
 2992990000

Versión

GTIN (EAN) Cantidad

### Conector redondo M20 herramienta de montaje



### Herramienta:

Esta herramienta es ideal para instalar los conectores integrados M20.

### Datos generales para pedido

Tipo MTA RC Versión

Código 2884950000

GTIN (EAN) 4064675852070

Cantidad

Fecha de creación 09.11.2025 10:35:32 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos 3