



Herramientas de corte en la versión con trinquete. Apropiadas para cortar sin deformar conductores de cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a la óptima transmisión de palanca y al accionamiento excéntrico perfeccionado.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar
Código	2993490000
Tipo	KT 40
GTIN (EAN)	4099986874312
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	37 mm
Altura	85 mm
Anchura	305 mm
Peso neto	808.72 g

Profundidad (pulgadas)	1.4567 inch
Altura (pulgadas)	3.3464 inch
Anchura (pulgadas)	12.0078 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Herramientas de corte

Cable de sección sectorial de cobre	3 x 50 SM
Cable de cobre - flexible, máx.	300 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx.	300 mm ²
Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 50 SE
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	300 mm ²

Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	500 kcmil
Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	600 kcmil
Cable de cobre, diámetro máx.	40 mm
Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	500 kcmil
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	40 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01