



Herramientas de corte en la versión con trinquete. Apropiadas para cortar sin deformar conductores de cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a la óptima transmisión de palanca y al accionamiento excéntrico perfeccionado.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar
Código	2993500000
Tipo	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	40 mm
Altura	110 mm
Anchura	345 mm
Peso neto	1205.6 g

Profundidad (pulgadas)	1.5748 inch
Altura (pulgadas)	4.3307 inch
Anchura (pulgadas)	13.5826 inch

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva No afectado
 RoHS

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Herramientas de corte

Cable de sección sectorial de cobre	4 x 70 SM
Cable de cobre - flexible, máx.	400 mm ²
Cable de cobre - semirrígido, máx.	400 mm ²
Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 70 SE
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	400 mm ²

Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	800 kcmil
Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	800 kcmil
Cable de cobre, diámetro máx.	52 mm
Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	800 kcmil
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	52 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 9.1	21-04-90-11
ECLASS 11.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 7.0	EC000142
ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 14.0	21-04-47-01