

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas de corte en la versión con trinquete. Apropriadadas para cortar sin deformar conductores de cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a la óptima transmisión de palanca y al accionamiento excéntrico perfeccionado.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar
Código	2993500000
Tipo	KT 50
GTIN (EAN)	4099986874329
Cantidad	1 Pieza

KT 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	40 mm	Profundidad (pulgadas)	1.5748 inch
Altura	110 mm	Altura (pulgadas)	4.3307 inch
Anchura	345 mm	Anchura (pulgadas)	13.5826 inch
Peso neto	1205.6 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	No afectado
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Herramientas de corte

Cable de sección sectorial de cobre	4 x 70 SM	Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	800 kcmil
Cable de cobre - flexible, máx.	400 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	800 kcmil
Cable de cobre - semirrígido, máx.	400 mm ²	Cable de cobre, diámetro máx.	52 mm
Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 70 SE	Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	800 kcmil
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	400 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	52 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		