

WBC-P-8OR-70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Los sistemas de almacenamiento en batería desempeñan un papel cada vez más importante en el campo de las energías renovables. Por lo general consisten en varias baterías individuales que deben ser rápidas y fáciles de reemplazar. El Conector de Baterías Weidmüller (WBC) permite conectar varias baterías individuales a un ESS en unos pocos pasos, y desconectar las conexiones con la misma rapidez si es necesario. Para mayor seguridad y facilidad de manejo, los polos están claramente marcados: el polo positivo en naranja y el polo negativo en negro.

Datos generales para pedido

Código	2995050000
Tipo	WBC-P-8OR-70
GTIN (EAN)	4099986882232
Cantidad	5 Pieza
Estado de entrega	Este artículo no estará disponible en el futuro.
Disponible hasta	2026-09-29T00:00:00+02:00

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 45.3 g

Temperaturas

Temperatura permanente de trabajo, min. -40 °C	Temperatura permanente de trabajo, max. 125 °C
Temperatura límite -40 °C ... 125 °C	Humedad ≤85% HR

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos Generales

Diámetro del cable exterior, máx. 15.4 mm	Diámetro del cable exterior, mín. 14.7 mm
Diámetro de contacto macho Ø 8 mm	Homologaciones UL 4128
Tipo de conexión Conexión crimpada	Color naranja
Sección de conexión del conductor, max. 70 mm ²	Superficie plata
Tipo Hembra	Material básico PA 66



Datos técnicos

Resistencia a vibraciones 30g	Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Resistencia de paso ≥ 5000 MΩ	Tensión nominal 1500 V
Corriente nominal 250 A	Tipo de protección IP67 enchufado
Ciclos de enchufado ≥ 100	Categoría de sobretensión II
Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m	Resistencia a choques V2

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC001121	ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121	ECLASS 14.0 27-44-03-12
ECLASS 15.0 27-44-03-12	

Dibujos



Accesorios

Herramientas




- Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables
- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
 - amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
 - Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
 - limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
 - Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Tipo	APG 80	Versión
Código	2853270000	6mm ² , 400mm ²
GTIN (EAN)	4064675477020	
Cantidad	1 ST	

... para terminales preaislados (según DIN 46234)



- Herramientas para prensar terminales, conectores y terminales tubulares con matrices intercambiables
- procesamiento extremadamente rápido gracias a la ayuda hidráulica
 - amplio rango de prensado, hasta 400 mm²
 - Cabezal de prensado con giro rápido en 360°
 - limitación automática de la presión y control mediante sensor de presión
 - Funciones adicionales de la serie APG:
 - control y supervisión electrónicos del proceso de prensado
 - Almacenamiento de todos los ciclos de prensado y los mensajes de error en la memoria interna
 - Lectura de todos los ciclos y mensajes de error mediante USB

Datos generales para pedido

Tipo	ES APG 80 DIN 70	Versión
Código	1502890000	70mm ² , Conexión crimpada con engastes
GTIN (EAN)	4050118310719	
Cantidad	1 ST	